

Garant**Másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212606 12
GTIN	4045197712745
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	145 mm
Szár Ø D_s h6	12 mm
Váltólapka csavar	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10 mm
Hossz Ø d_1	85 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Kinyúlási hossz L_1	22 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Szorítócsavar	219872
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2