




Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	222065 52/4
GTIN	4960664719600
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóél Ø D_c	52 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Ø D_3	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Váltólapka méret	10
Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	87 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	102 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	34,4 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,6 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------