

Garant**Másolómaró Hosszú, Hengeres szár, Ø D: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212603 8
GTIN	4045197712684
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm. Belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s h6	12 mm
Hossz Ø d_1	53 mm
Váltólapka csavar	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø d_1	7,2 mm
Kinyúlási hossz L_1	18,5 mm
Vágóél Ø D_c	8 mm
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	219871
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
Szorítócsavar	219870