

**Garant****Másolómaró, menettel, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 16
GTIN	4045197712905
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Acél** – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hossz 1	28 mm
Felfogó menet M	M8
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Váltólapka csavar	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	28 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm

Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Szorítócsavar	219873