


Garant**Marólapka Ø 10 mm, Típus: T1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212640 T1
GTIN	4045197712165
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádíusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Teljes rádíuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás f_z titánban < 850 N/mm²: 0,2 mm

Minőség: HB7935

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7935
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,2 mm
Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Előtolás f_z titánban < 850 N/mm ²	0,2 mm

Cserék / élek száma

1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz