

Garant**Másolómaró, menettel, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 20
GTIN	4045197712912
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Váltólapka csavar	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Felfogó menet M	M10
Vágóél Ø D _c	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	28 mm
Hossz l	28 mm
Ø D ₂	18,5 mm

Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Szorítócsavar	219874