

**Garant****NC dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 5,47mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 162902 5,47   |
| GTIN              | 4062406140045 |
| Árucikk kategória | 110           |

**Leírás****Kivitel:**

**Dörzsárak mint a 162900 sz., azonban 1/100-os méretekb.**

**NC-hez alkalmas kivitel**, DIN 212-höz hasonló, **egyenes szár Ø-vel** a **szabványos befogáshoz**, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba**. Ezáltal **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. **Különleges befogók beszerzésére nincs szükség.**

Hosszú élekkel és balspirállal.

**Tűrésadatok:**

1,01 – 5,5 méret: gyártási- ill. vágóél tűrés **0 / +0,004 mm.**

5,51 – 12,05 méret: gyártási- ill. vágóél tűrés **0 / +0,005 mm.**

**Rendelési példa:**

Keresett Ø 6,24 mm - megrendelési adatok: Cikkszám 162902 6,24.

A szállított dörzsár 6,24 mm 0 / +0,005 mm tűréssel.

Szállítás rendelkezésre állástól függően raktárról vagy max.1 munkahét.

Az, hogy a kívánt illesztéshez melyik átmérő szükséges, az alábbi táblázatban található (231. oldal). Egy dörzsár gyakran további illesztéseket is lefed, mert a tűrésméreték átfedésben lehetnek egymással.

**Figyelem:**

Dörzsárakat egész számméretű és 1/10-es méretekb. **H7 illesztéshez** lásd **162900 sz.**

Dörzsárakat **megadott érték** szerinti átmérőhöz és **illesztéshez** lásd a **162951 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

|  |              |
|--|--------------|
| Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ford, |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                  | 5,47 mm      |
| Teljes hossz L                             | 93 mm        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vágóélek száma Z                          | 6               |
| Tűrés                                     | 0 / 0,004       |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                     | 6 mm            |
| Élhossz L <sub>c</sub>                    | 26 mm           |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>            | 56 mm           |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél | 0,1 mm          |
| Bevonat                                   | bevonat nélkül  |
| Szerszámanyag                             | HSS E           |
| Szabvány                                  | Gyári szabvány  |
| belső hűtés                               | nem             |
| Szár                                      | DIN 1835 A, h6  |
| Felhasználás furattípusnál                | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű                              | zöld            |
| Termék fajtája                            | Philips bit     |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu                           | alkalmas              | 20 m/min       | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas              | 20 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 10 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 7 m/min        | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 5 m/min        | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 4 m/min        | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 5 m/min        | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | S       |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | K       |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Uni              | alkalmas |
| Olaj             | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |