

Garant**Másolómaró Hosszú, Hengeres szár, Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212603 10
GTIN	4045197712691
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Kinyúlási hossz L_1	21 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Váltólapka csavar	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø D_s h6	12 mm
Hossz Ø d_1	53 mm
Ø d_1	8 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Szorítócsavar	219871