


**Garant****Marólapka Ø 12 mm, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212650 HART
GTIN	4045197712196
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Minőség: HB7705

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7705
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,2 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 60$ HRC	0,15 mm
Előtolás $f_z$ titánban $< 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm

Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz