

**Garant****Másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212606 10
GTIN	4045197712738
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Acél** – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø $d_1$	8 mm
Vágóél Ø $D_c$	10 mm
Váltólapka csavar	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	21 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	132 mm
Szár Ø $D_s$ h6	12 mm
Hossz Ø $d_1$	75 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	219871
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP