


Garant**Marólapka Ø 20 mm, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212670 ST1400
GTIN	4045197712479
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás f_z titánban < 850 N/mm²: 0,25 mm

Típus: ST1400

Minőség: HB7520

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7520
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,25 mm
Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm ²	0,28 mm

Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,2 mm
Előtolás f_z titánban < 850 N/mm ²	0,25 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz