


**Garant****SNMG 120408, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120408 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7020  
Forgácstörő: SS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz