

**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SM
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz