

**Garant****WNMG 060408, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 060408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz