

HOLEX

Hárompofás esztergatókmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312911 100
GTIN	4062406154578
Árucikk kategória	32W

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldatról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.

Műszaki leírás

Magasság pofákkal H ₂	67 mm
Áteresztés E	20 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	50 mm
Maximális fordulatszám	6300 min ⁻¹
Súly	2,8 kg
Külső Ø A	100 mm
Központosító mélység C	3 mm
Központosító Ø B	70 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 100	312986 100
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 100	312971 100
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15