

**HOLEX****Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 55029, Külső  
Ø A / kúp: 200/6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312926 200/6
GTIN	4062406154691
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

**Felhasználás:**

**Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55029 orsófejekhez **Camlock-tőcsavarokkal.**

**Szabvány:**

**DIN 55027 und DIN 55029.**

**Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

**Különleges tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 312971 – 312991 sz.

Színkódok a tartozékokhoz: HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák

Áteresztés E: 55 mm  
Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 78 mm  
Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 107 mm  
Súly: 19 kg  
Maximális fordulatszám: 4000 min<sup>-1</sup>

## Műszaki leírás

Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	107 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	78 mm
Külső Ø A	200 mm
Áteresztés E	55 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Súly	19 kg
Kúpméret	6
Szabvány	DIN 55029
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15