

HOLEX

Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 250/8 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312931 250/8
GTIN	4062406154837
Árucikk kategória	32W

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.

Színkódok a tartozékokhoz: HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák

Áteresztés E: 76 mm
Magasság pofák nélkül H₁: 89 mm
Magasság pofákkal H₂: 123 mm
Súly: 32 kg
Maximális fordulatszám: 3500 min⁻¹

Műszaki leírás

Áteresztés E	76 mm
Magasság pofákkal H ₂	123 mm
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹
Külső Ø A	250 mm
Kúpméret	8
Magasság pofák nélkül H ₁	89 mm
Súly	32 kg
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15