

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 4,8
GTIN	4062406155421
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 9 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Élhossz L_c	9 mm
Vágóél Ø D_c	4,8 mm
Spirálszög	30 fok

Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HE, h6
Fogak száma Z	2
Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tűrés névleges \emptyset	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	54 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró