

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 20
GTIN	4062406155605
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 26 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Élhossz L _c	26 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,15 mm
Fogak száma Z	2
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár Ø D _s	20 mm

Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	92 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Száralak	HB
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz
Szerszám szár \varnothing -je 20 mm

SZ2025 20