

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 9
GTIN	4062406155490
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 13 mm

Teljes hossz L: 66 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Vágóél Ø D_c	9 mm
Teljes hossz L	66 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm

Fogak száma Z	2
Száralak	HB
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	13 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró