

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 9,7 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 9,7
GTIN	4062406155506
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 14 mm

Teljes hossz L: 66 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HB
Tűrés névleges Ø	e8
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm

Spirálszög	30 fok
Teljes hossz L	66 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	9,7 mm
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HE, h6
Élhossz L_c	14 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró