

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 18
GTIN	4062406155599
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 24 mm

Teljes hossz L: 84 mm

Szár Ø D_s : 18 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Vágóél Ø D_c	18 mm
Szár Ø D_s	18 mm
Élhossz L_c	24 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm

Tűrés névleges Ø	e8
Szár	DIN 6535 HE, h6
Száralak	HB
Spirálszög	30 fok
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Teljes hossz L	84 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró