

**Akkus vágószerszám, Típus: M12FCOT-0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Árucikk kategória	03L

**Leírás****Kivitel:**

FUEL **akkus kompakt vágószerszám** 76 mm-es lappal 16,3 mm vágásmélységhez.

**Tartalom:**

**Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.** 1 × gyémántlap csempékhez, 1 × keményfém csiszolólap, 1 × fémvágó kerék, 1 × állítható poreszívás.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073814 számtól talál.

Hozzávaló vágótárcsát az 563050 sz. 75 méret alatt talál.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése	M12FCOT-0
Súly	1 kg
Fűrészlap furat Ø	10 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V

Max. vibráció EN szerint	2,9 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális vágási mélység	16,3 mm
Maximális tárcsa Ø	76 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Kisméretű vágótárcsaPREMIUM*** EXTRA VÉKONY Tárcsa Ø 75 mm	563050 75
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC