



Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	16 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Ø D ₃	9 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	25 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	2,35 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	7,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------