

**Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø D_3	18 mm
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	60 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D_{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	43 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,05 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	16,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------