

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz