

## Előrajzolás és fűrészelés, Szerszámok száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	954895 8
GTIN	2050002004511
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954895 méret: 1 db  
EDDING jelölőtoll 085130 sz. B méret: 1 db  
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 300×175 méret: 1 db  
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db  
PB egyenes keményfém rajztű 458760 sz. HM méret: 1 db  
HOLEX precíziós acélvonalzó 461600 sz. 300 méret: 1 db  
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db  
GARANT fémfűrész keret 580400 sz.: 1 db  
GARANT kézi fűrészlap 582500 sz. (1 csomagolási egység = 10 db): 1 db

### Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
Szerszámok száma	8

Kivitel	szerszámkészlettel
Súly	2,476 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Precíziós acélvonalzórozsdamentes, mattított Hossz 300 mm	461600 300
Fémfűrész keretGARANT bimetall lappal 18 – 32 fog, progresszív	580400
Kézi fémfűrészlap, egyoldalasBimetall progresszív	582500
Jelölőtoll Szín B	085130 B
Talpas derékszögpontosság 2 Szárhossz 300X175 mm	452600 300X175
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954895	952001 954895
Szögmérő, nyitott fokívvel Ívfok-Ø × szárhossz 120X150 mm	453000 120X150
Egyenes keményfém rajztű csíptetővel és védősapkával Típus	458760