

**CNMG 190608, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 190608 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 430 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Forgácstörő	PH
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 430 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz