

**SNMG 120404, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

SNMG 120404 CA515 Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: CA515  
Forgácstörő: PQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 105 - 510 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Minőség	CA515

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	105 - 510 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz