


Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 2,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,05 - 2,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz