

**TNMG 160408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4,5 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Forgácstörő	PS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA515

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz