

**Garant****TC.T 110202, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TC.T 110202 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz