

Dugós koordináta menetidomszer, Menet: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	494250 M3
GTIN	4046122918577
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Dugós koordináta menetidomszer belső menetek pozíciójának és irányának meghatározásához egy koordinátamérő készülék vagy MM1 taktilis mérőmikroszkóp felhasználásával TP20 taktilis mérőrendszerrel.

Felhasználás:

A változó menetemelkedés következtében a dugós idomszer két meneten támaszkodik meg (alul és felül) és a menetoldalak központosítják a menetben. A sima funkciós felületen tapintókkal mérhető a térbeli elhelyezkedés.

Műszaki leírás

Alapanyag	Idomszeracél
Méret L3	5 mm
Méret L2	12 mm
Kulcsnyílás SW	4 mm
Méret L1	26 mm
Ø D	6 mm
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Furatmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90