

**Garant****TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213420 50/5   |
| GTIN              | 4045197716828 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

**Alkatrész:**

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

**Műszaki leírás**

|  |         |
|--|---------|
| Teljes hossz $L_{ges}$ SN.U lapkákhoz      | 40 mm   |
| Teljes hossz $L_{ges}$ ON.U lapkákhoz      | 38,3 mm |
| Maximális külső Ø $D_{max}$ ON.U lapkákhoz | 61,8 mm |
| Alátétlapka                                | 219897  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Hozzávaló váltólapka                                  | SN.U                  |
| Hozzávaló váltólapka                                  | ON.U                  |
| Maximális külső $\varnothing D_{\max}$ SN.U lapkákhoz | 65,2 mm               |
| Vágóél $\varnothing D_c$                              | 50 mm                 |
| Lapkacsavar alátétlapkához                            | 219899                |
| Váltólapka csavar készlet                             | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Felfogó furat $\varnothing$                           | 22 mm                 |
| Vágóélek száma Z                                      | 5                     |
| Sorozat   | TwinCut               |
| Szárkivitel   | furattal              |
| Beállítási szög $\kappa$                              | 45 fok                |
| Élek felosztása                                       | egyenlőtlen           |
| belső hűtés   | igen                  |
| Szerszámcsere   | PowerCard             |
| Termék fajtája  | Síkmaró               |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219898      |
| Szorítócsavar   | 219899      |
| Alátétlapka   | 219897      |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm   | 211750 3,8  |