

Garant**VNMG 160404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Előtolás f	0,08 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz