


**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Forgácstörő	SG
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz