

**DC.T 11T304, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: HQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 390 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	HQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 390 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz