

**Garant****CerRapid vágótárcsa EXTRA VÉKONY, acél, INOX, Tárcsa Ø: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563256 230
GTIN	4062406162351
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Az önélező **kerámia szemcse (CER)** és a speciális kialakítású **nagy teljesítményű kötésrendszer sokszorosan nagyobb csiszolási teljesítményt** tesz lehetővé a hagyományos vágótárcsákhoz (A) képest **rendkívül hűvös csiszolás mellett.**

- **Maximális termelékenység a nagyon gyors vágások következtében.**
- **A rendkívül lágy leválasztási jellemző nagyon csekély erő kifejtés mellett és a maximális élettartam optimális egyensúlyban van.**

**Specifikáció:****CER30Q-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Alak	41
Specifikáció	CER30Q-BF

Alak leírása	Egyenes
Tárcsa Ø	230 mm
Tárcsaszélesség	2 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyagvastagsághoz	6 - 10 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételelesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételelesen alkalmas		
CuZn	feltételelesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételelesen alkalmas		
Uni	feltételelesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

---

**Tartozék**

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm

563990 76