

**Garant****TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213420 40/3
GTIN	4045197716811
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

**Alkatrész:**

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	16 mm
Maximális külső Ø D <sub>max</sub> ON.U lapkákhöz	51,8 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219899
Maximális külső Ø D <sub>max</sub> SN.U lapkákhöz	55,2 mm

Teljes hossz $L_{ges}$ ON.U lapkákhoz	38,3 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$ SN.U lapkákhoz	40 mm
Alátétlapka	219897
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
Alátétlapka	219897
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Szorítócsavar	219899