




Pitbull szorító tompa, Menet M: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	370030 M10
GTIN	4046368563753
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
- Biztonságos, pontos szorítás.
- Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Műszaki leírás

Szorítási út	1,7 mm
Szorítási szélesség	25,4 mm
Magasság H ₂	6,3 mm
Menet M	M10
Szorítóerő	26 kN
H	18,03 mm

Anyag	Acél
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
Max. meghúzási nyomaték	40 Nm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer