

Garant**POMX 10T5ZESR R, HB9715, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213178 HART
GTIN	4045197714909
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 2,2$ mm.

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 4,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,6 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,6 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,8 mm
Típus	HART
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZESR R

Minőség	HB9715
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	40 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
GG(G)	alkalmas	300 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		