

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 1,5×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232257 48
GTIN	4045197717894
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 48 - 65 mm

Hasznos hossz L₁: 97,5 mm

Morse-kúp MK méret: 5

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	97,5 mm
Ø tartomány D _c	48 - 65 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Morse-kúp MK méret	5
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm

659874 50

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20

232990 TX20

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600