


Garant**CNMG 120412, Minőség: HB725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	UM
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 6 mm

Minőség	HB725
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz