

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB725
GTIN	4045197713513
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB725 Minőség: HB725
Forgácstörő: UM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	UM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	HB725
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz