

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L_4 : 25 mm

Fejhossz L_1 : 30 mm

Teljes hossz L: 101,5 mm

Alátétlapka 1,5°: 279819 1

Alátétlapka csavar: 259027 6

Szorítókörm, csavar,O-gyűrű: 259036 15

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Lapkaméret	16 mm

Fejhossz L ₁	30 mm
Alátétlapka 1,5°	279819 1
Teljes hossz L	101,5 mm
Sorozat	Eco
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka csavar	259027 6
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 15
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Karom Típus 15	259036 15
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához	272540
Csavar alátétlapkához Típus 6	259027 6
Alátétlapka Típus 1	279819 1