

Garant**Másolómaró, menettel, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 25
GTIN	4062406183820
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M12
Ø D ₂	21 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
belső hűtés	nem
Hossz l	35 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Váltólapka csavar	219875 (25IP 6,0 Nm)

Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 25IP	674252 25IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Szorítócsavar	219874
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600