

Garant**Másolómaró, menettel, Ø D: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212620 32
GTIN	4062406183844
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar	219876 (30IP 6,0 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	45 mm
belső hűtés	nem
Ø D_2	30 mm
Hossz 1	45 mm

Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Szorítócsavar	219874
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 30IP	674252 30IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600