

**HOLEX®****VHM nagyteljesítményű fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 17 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 123108 17     |
| GTIN              | 4045197451019 |
| Árucikk kategória | 12E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás** – ennek következtében precíz **központosítású keresztél. Az egyenes főélek** enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsot** eredményez.

**Ajánlás:****Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

**Figyelem:****ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!****Az ajánlott utódtermék a 123109 sz.**

Szerszámanyag: VHM

Furatmélység max.: 8×D

Csúcsszög: 135 fok

Szár: DIN 6535 HE, h6

belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 2

Tűrés névleges Ø: h7

Forgácshorony hossz: 171 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 222 mm

Szár Ø: 18 mm

Előtolás f acélban < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm/ford,

**Műszaki leírás**

|                  |   |
|------------------|---|
| Vágóélek száma Z | 2 |
|------------------|---|

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Névleges Ø                                  | 17 mm            |
| Szártúrés                                   | h6               |
| Forgácshorony hossz                         | 171 mm           |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,3 mm/ford,     |
| Túrés névleges Ø                            | h7               |
| Szár Ø                                      | 18 mm            |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>               | 222 mm           |
| Szabvány                                    | Gyári szabvány   |
| Ajánlott maximális furatmélység             | 145,5 mm         |
| Bevonat                                     | TiN              |
| Szerszámanyag                               | VHM              |
| Furatmélység max.                           | 8xD              |
| Csúcsszög                                   | 135 fok          |
| Szár                                        | DIN 6535 HE, h6  |
| belső hűtés                                 | Igen, 25 bar-ral |
| Színes gyűrű                                | zöld             |