

**Garant****GARANT Master Alu VHM szármaró HPC, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201070 3M
GTIN	4062406185008
Árucikk kategória	11Z

**Leírás****Kivitel:**

**Finoman kiegyensúlyozott szerszámok**, különösen jól használható **gyors forgású orsókkal**. Speciális geometria optimalizált forgácselvezetéshez **új fejlesztésű kiegyensúlyozási eljárással**.

Különösen nyugodt járású a **kitűnő felületminőség** érdekében.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	50 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	30 fok
Nyak Ø D <sub>1</sub>	2,8 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	6 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	9 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Fogak száma Z	1
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 1,8, HA-val
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,05 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Szár	Hengeres szár
Tűrés névleges $\emptyset$	e8
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Master Alu
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas
<del>Levegő</del>	<del>feltételesen alkalmas</del>
<b>Szolgáltatások</b>	
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB