

Garant**Üregmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Teljes hossz L_{ges}	55 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási szög α_{max}	4,25 fok
Interpolációs marás Ø D_{max}	98 mm

Interpolációs marás a_p	10 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	40,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7